

事業所の **取組強化!** 飲酒運転根絶

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されます



東海電子株式会社



東海電子株式会社



Toyoko 株式会社 東洋マーク製作所



安全運転管理者は、下記の業務が義務化されます

- ☑ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
- ☑ 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
- ☑ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
- ☑ アルコール検知器を常時有効に保持すること。



**運転前後のアルコール検知器を使った
チェックが義務になります!**

ご質問・ご相談はお気軽に株式会社三井田商事まで
京都本社 TEL 075-622-6611
福知山営業所 TEL 0773-27-4411
滋賀営業所 TEL 077-598-1611

株式会社三井田商事の公式サイトへの
アクセスは、下記URLもしくはQRコ
ードからお願いいたします。

<https://www.mitsuida.co.jp/>



コスト削減にお役に立てる製本機能があります。
製本コピーと製本印刷(パソコンからの出力)時の設定をご紹介します！



製本コピーの設定方法

用紙の中央に2カ所ステープルし、折り曲げて冊子のように仕上げることができます。

①スクロールし、【ステープル中とし】を選択し、
【両面/集約/分割】タブを押します。



②【製本】を選択します。



③原稿面と【週刊誌】を選択し、【> 次へ】を押します。




④集約のページ数を選択します。
※ページ数を変更するとイメージが変わります。



⑤【スタート】を押します。




製本印刷(パソコンから出力の場合)の設定方法



例)
原稿サイズがA4で縦長
見開きA3サイズに製本したい場合の設定
《印刷用紙サイズ》⇒【A3サイズ】
《原稿方向》⇒【タテ】

《製本》⇒【週刊誌】を選択し、
《ステープル》⇒【中央2カ所】を選択します。



※ステープル機能は、フィニッシャー付き複合機のみ可能です。
(ステープル指定した文書を、フィニッシャーが装着されていない複合機で出力した場合は設定が解除されて出力されますのでご注意ください。)



フィニッシャーのないお客様でも中綴じに使えるホッチキスを Ne+RICOHにて販売しております。

MAX タテ・ヨコホッチキス
ホッチくる
D89178 ¥520- (税別)



中綴じにも使える
タテ・ヨコ2wayタイプ